



Pasin
Packaging and dairy solutions

Pasin s.r.l.

Via Astico, 27

36010 Carrè (VI) - Italy

Tel. +39 0445 315004

Mobile +39 392 7477527

E-mail: info@pasin.biz

Web site: www.pasin.biz

Part. Iva 03680770249

R.E.A. 345008

**AUTOMATIC PACKAGING MACHINE FOR SEMI-DENSE FOODSTUFF IN BUCKETS
CONFEZIONATRICE AUTOMATICA PER PRODOTTI ALIMENTARI SEMI-DENSI IN VASI DI GRANDE
FORMATO**

MODEL: BUCKET 1500

PICTURE BUCKET 1500 (for illustrative purpose only):





Pasin
Packaging and dairy solutions

Pasin s.r.l.

Via Astico, 27

36010 Carrè (VI) - Italy

Tel. +39 0445 315004

Mobile +39 392 7477527

E-mail: info@pasin.biz

Web site: www.pasin.biz

Part. Iva 03680770249

R.E.A. 345008

MAIN DATA:

	ENG	ITA
PRODUCT	Yogurt, sauces or similar products Pieces / particles in suspension allowed	Yogurt, salse o prodotti simili Consente dosaggio di pezzi / particelle
VOLUME	From 500 to 5000 grs	Da 500 a 5000 gr
BUCKETS MATERIAL	Plastic	In plastica
BUCKETS SHAPE	Size change feasible in few minutes	Cambia formato disponibile; si effettua in pochissimi minuti
MACHINE CAPACITY	ABOUT 1500 BUCKETS / HOUR ** actual capacity depends on product and packaging characteristics	CIRCA 1500 BARATTOLI / ORA ** <i>la capacità effettiva dipende dalle caratteristiche del prodotto e della confezione</i>
ELETRICAL COMPONENTS	PLC available also touch screen	PLC disponibile anche in versione touch screen per rendere l'intera macchina certificabile INDUSTRY 4.0



MACHINE MAIN FUNCTIONS:

<p>Buckets loading Automatic jars loading through the apposite conveyor belt</p>	<p>Carico confezioni I barattoli vengono caricati automaticamente dal nastro trasportatore</p>
<p>Dosing Main product dosage, from 500 to 5000 gr, complete with presence sensor and suitable for different types of products It is equipped with product hopper and valves</p>	<p>Dosaggio Dosaggio prodotto principale, da 500 a 5000 gr per svariate tipologie di prodotto; è completo di sensore presenza vasetto. Completo di tramoggia prodotto e valvole di processo</p>
<p>Capping Buckets can be closed with a heat-sealed lid, with aluminium/plastic roll AND / OR with pressure plastic caps. Application and closure are fully automatic</p>	<p>Tappatura La chiusura del vasetto può avvenire con lid preformato termosaldato, con alluminio/pellicola da bobina E/O con coperchio in plastica a pressione. L'applicazione e la chiusura avvengono in maniera completamente automatica</p>
<p>Buckets unloading Buckets come out through a conveyor belt</p>	<p>Scarico confezioni I barattoli vengono scaricati sull'apposito nastro di trasporto</p>
<p>CIP and SIP method CIP: All the dosing unit is entirely CIP washable and the recirculation system uses a new technology, allowing maximum simplicity and efficiency. PLC has an automatic washing program installed that can be changed in accordance with customer needs. SIP: Before production, the entire dosing system will be sterilized with steam. Device is equipped with filter, gauges, valves and all for a perfect disinfection.</p>	<p>CIP e SIP CIP: Tutte le parti a contatto con gli alimenti sono sterilizzabili in CIP e il sistema di ricircolo è di nuova tecnologia, garantendo la massima semplicità ed efficienza. Il PLC ha un programma di lavaggio automatico installato, che può essere modificato a seconda delle esigenze del cliente. SIP: Prima della produzione, l'intero sistema di dosaggio viene sterilizzato con vapore. Il dispositivo è equipaggiato con filtri, manometri, valvole e tutto per una perfetta sterilizzazione.</p>



Pasin
Packaging and dairy solutions

Pasin s.r.l.
Via Astico, 27
36010 Carrè (VI) - Italy
Tel. +39 0445 315004
Mobile +39 392 7477527
E-mail: info@pasin.biz
Web site: www.pasin.biz
Part. Iva 03680770249
R.E.A. 345008

FURTHER ACCESSORIES AVAILABLE:

<p>Printer The expiry date and/or production batch is impressed on the lid, using an indelible ink stamper</p>	<p>Stampa data Viene impressa data di scadenza e/o lotto di produzione sul coperchio del barattolo, tramite un timbratore ad inchiostro indelebile</p>
<p>UV lamp UV-C lamp for packing materials sterilization</p>	<p>UV lamp Lampada a raggi UV-C per la sterilizzazione dei materiali d'imballaggio</p>
<p>Washing tank Washing tank used to create "washing recirculation system", or used to connect machine to customer CIP</p>	<p>Vaschetta lavaggio Vaschetta per il lavaggio delle parti a contatto con il prodotto. Può essere usata come piccolo circuito di ricircolo e per essere connessa al CIP del cliente</p>
<p>Rotating table Stainless steel rotating table for filled buckets collection</p>	<p>Tavolo rotante Tavolo rotante in acciaio inox per accumulo barattoli confezionati</p>
<p>Hepa filter Hepa filter for machine environment sanification</p>	<p>Filtro Hepa Filtro hepa per immettere aria sterile e creare ambiente sanificato</p>